


cabo de conexão SBOA-K20CP-WS

Código da peça: 548823

FESTO

Para sistemas de visão compactos inteligentes SBOI-Q-... e SBOC-Q-...



Ficha técnica

Característica	Valor
Posição de instalação	Nos dois lados
Propriedades do cabo	Próprio para distribuição de comando
Faixa de tensão operacional c.c.	≤ 60 V
Classe de proteção	IP65 IP67 conforme norma IEC 60529
Temperatura ambiente para instalação móvel de cabos	-5 ... 80 °C
Temperatura ambiente	-20 ... 80 °C
Conexão elétrica	Conector macho angular / conector fêmea reto
Estrutura do cabo	2x0,24+2x0,34+0,49
Diâmetro do cabo	5,5 mm
Comprimento do cabo	2 m
Tipo de fixação	Com porca de aperto
Cor do revestimento do cabo	cinza claro
Observações sobre material	Conforme RoHS
Informação sobre material, corpo	Latão PUR níquelado
Informação sobre material, revestimento do cabo	PUR
Informação sobre material, conectores	Bronze / latão Folheada a ouro