


# Driver do motor SEC-ST-48-6-P01

Código da peça: 548945  
Produto a ser descontinuado

FESTO

[Para motor de passo](#)

Produto será descontinuado. Disponível até 2016. Produto alternativo no Support Portal.



## Ficha técnica

Característica	Valor
Tipo de operação controlador	Bipolar-Chopper-Driver
Modo de operação	Passo 1/32, 6400 passos/U
Redução ajustável de corrente	0 ou 70 através de chave DIP
Ajuste dos passos	através da chave DIP
Ajuste da corrente nominal	Interruptores DIP
Frequência máx. de passos	40 kHz
Corrente nominal	1,25 ... 6 A
Certificação CE (veja Declaração de Conformidade)	conforme Diretriz EU-EMV
Temperatura de armazenamento	-10 ... 60 °C
Classe de proteção	IP20
Temperatura ambiente	0 ... 40 °C
Autorização	C-Tick
Peso do produto	660 g
Faixa de trabalho entrada lógica	4 ... 6 V 20 ... 26 V
Conexão elétrica	Terminal de rosca
Tipo de fixação	com trilho DIN