


Válvula reguladora de vazão unidirecional VFOV-LE-G18-Q4

Código da peça: 549155

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Função de válvula	Função reguladora de fluxo unidirecional através da exaustão de ar
Conexão pneumática 1	QS-4
Conexão pneumática 2	G1/8
Tipo de acionamento	manual
Elemento de ajuste	Manopla giratória
Tipo de fixação	aparafusável
Vazão nominal padrão na direção de estrangulamento	0 ... 260 l/min
Vazão nominal padrão na direção de retenção	130 ... 230 l/min
Pressão de trabalho	0,2 ... 10 bar
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Meio operacional	Ar comprimido seco, lubrificado e não lubrificado
Posição de instalação	Nos dois lados
Vazão normal no sentido do estrangulamento 6 -> 0 bar	0 ... 325 l/min
Vazão normal no sentido do bloqueio 6 -> 0 bar	300 ... 410 l/min
Temperatura de armazenamento	-10 ... 40 °C
Temperatura do meio	-10 ... 60 °C
Torque máximo	3 Nm
Peso do produto	10 g
Observações sobre material	Isento de cobre e PTFE
Informação sobre material, vedações	NBR
Informação sobre material, manopla giratória	reforçado com PA
Informação sobre material, parafuso vazado	Liga de alumínio anodizado
Informação sobre material, anel de desengate	POM
Informação sobre material, conexão orientável	reforçado com PA