

cabo do motor



NEBM-S1G15-E-5-LE6

Código da peça: 550744

☆ Linha de produtos básicos

[Próprio para motor de passo EMMS-ST...](#)

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Propriedades do cabo	Próprio para distribuição de comando
Faixa de tensão operacional c.c.	0 ... 72 V
Classe de proteção	IP65
Note on degree of protection	quando montado
Temperatura ambiente para instalação móvel de cabos	-5 ... 70 °C
Temperatura ambiente	-30 ... 70 °C
Bending radius, flexible cable installation	≥ 70 mm
Electrical connection 1, function	Field device side
Electrical connection 1, connection type	Soquete
Electrical connection 1, cable outlet	Reto
Electrical connection 1, design	angular
Electrical connection 1, connection technology	Sub-D
Electrical connection 1, number of pins/wires	15
Electrical connection 1, occupied pins/wires	10
Electrical connection 2, function	Controller side
Electrical connection 2, connection type	Cabo
Electrical connection 2, connection technology	sem conector
Electrical connection 2, number of pins/wires	7
Electrical connection 2, occupied pins/wires	6
Extremidades do fio	Terminal para cabos
Estrutura do cabo	7x0,5 blindado
Diâmetro do cabo	8 mm
Comprimento do cabo	5 m
Seção transversal nominal do condutor	0,5 mm ²
Cable identification	Without inscription label holder
Cor do revestimento do cabo	cinza
Observações sobre material	Conforme RoHS
Informação sobre material, revestimento do cabo	TPE-U(PUR)