


conjunto de montagem axial

EAMM-A-F80-140A

Código da peça: 550954

FESTO

Adequado para atuadores elétricos.



Ficha técnica

Característica	Valor
Posição de instalação	Nos dois lados
Temperatura de armazenamento	-25 ... 60 °C
Umidade relativa do ar	0 - 95 %
Classe de proteção	IP40
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Torque transferível	91 Nm
Peso do produto	2.640 g
Código da interface do atuador	F80
Código da interface do motor in	140A
Observações sobre material	Conforme RoHS