


# conector macho FBS-RJ45-PP-GS

Código da peça: 552000

FESTO



## Ficha técnica

Característica	Valor
Largura	30 mm
Altura	72 mm
Comprimento	22 mm
Peso do produto	60 g
Observação interface fieldbus	PROFINET
Especificação do cabo Ethernet	Tipo: CAT.5 Diâmetro do fio individual: máx.1,6 mm 0,13 - 0,36 mm <sup>2</sup> , 7 fios 0,13 - 0,36 mm <sup>2</sup> , 1 fio
Proteção contra contato direto e indireto	Tensão muito baixa de proteção com desconexão segura (PELV)
Diâmetro admissível do cabo	5 ... 8 mm
Classe de proteção	IP65 IP67 conforme norma IEC 60529
Temperatura ambiente	-40 ... 70 °C
Temperatura de armazenamento	-40 ... 70 °C
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Observações sobre material	Conforme RoHS
Classe de resistência à corrosão KBK	1 – Resistência à corrosão baixa
Material do corpo	Injetados de zinco níquelado
Material das vedações	NBR
Material do contato elétrico	Liga de cobre Niquelada e folheada a ouro