

# Cabo

## NESC-C-D1-15-C1

Código da peça: 552106

Produto a ser descontinuado

[para unidade de controle CDSA.](#)

Produto será descontinuado. Disponível até 2017. Produto alternativo no Support Portal.

FESTO



### Ficha técnica

Característica	Valor
Propriedades do cabo	Para aplicações estáticas
Classe de resistência à corrosão KBK	0
Classe de proteção	IP65
Temperatura ambiente para instalação móvel de cabos	-40 ... 70 °C
Temperatura ambiente	-40 ... 70 °C
Comprimento do cabo	15 m
Interface do cabo	Conector Coninvers 17 pólos RJ45 Régua de soquetes 11 pólos
Tipo de fixação	com luva para cabos em um lado
Cor do revestimento do cabo	vermelho
Observações sobre material	Conforme RoHS
Informação sobre material, revestimento do cabo	TPE-U(PUR)