


redução EMGA-120-P-G5-SAS-140

Código da peça: 552199

FESTO

Adequado para servomotores.



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho do flange da redução	120 mm
Tamanho do flange do motor	140 mm
Folga de torção	0,12 deg
Tipo de engrenagem	Conjunto de engrenagem planetária
Relação de transmissão	5:1
Máx. velocidade de acionamento	6.500 1/min
Temperatura operacional da engrenagem	-25 ... 90 °C
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Classe de proteção	IP54
Torque contínuo de saída	195 Nm
Momento de inércia do câmbio	1,53 kgcm ²
Máx. torque de saída	312 Nm
Máx. eficiência	98 %
Resistência à torção	12 Nm/arcmin
Peso do produto	6.000 g
Interface da redução, eixo de saída	120G
Interface da redução, eixo de acionamento	140A
Observações sobre material	Conforme RoHS