


válvula reguladora de pressão LR-1/8-F

Código da peça: 552420

FESTO

sem manômetro, para montagem em painel frontal, pressão de trabalho até 12 bar.



Ficha técnica

Característica	Valor
Trava do atuador	Manopla com trava
Posição de instalação	Nos dois lados
Princípio construtivo	Regulador de membrana com alimentação contínua de ar comprimido
Função reguladora	Pressão inicial constante com compensação de pressão inicial com escape secundário
Indicador de pressão	Preparado para G1/8
Faixa de regulação de pressão	0,5 ... 12 bar
Pressão de entrada 1	1 ... 20 bar
Histerese de pressão máxima	0,2 bar
Vazão nominal padrão	420 l/min
Meio operacional	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Observação sobre meio operacional e do piloto	Permite operação com lubrificação (necessária para operações subsequentes)
Classe de resistência à corrosão KBK	1 – Resistência à corrosão baixa
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura de armazenamento	-10 ... 80 °C
Temperatura do meio	-10 ... 80 °C
Temperatura ambiente	-10 ... 80 °C
Peso do produto	120 g
Tipo de fixação	Montagem em painel frontal com acessórios
Conexão pneumática 1	G1/8
Conexão pneumática 2	G1/8
Material das vedações	NBR
Material do corpo	Liga de cobre