



válvula de rolete

RWB-3-1/8

Código da peça: 552432

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Função de válvula	3/2 vias, fechada, monoestável
Tipo de acionamento	mecânico
Vazão nominal padrão	120 l/min
Pressão de trabalho	3,5 ... 8 bar
Princípio construtivo	Assento do êmbolo
Diâmetro nominal	3,5 mm
Tipo de pilotagem	servopilotado
Classe de resistência à corrosão KBK	2 – Resistência à corrosão moderada
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Força de acionamento	3,1 N
Peso do produto	160 g
Tipo de fixação	com furo passante
Conexão pneumática 1	G1/8
Conexão pneumática 2	G1/8
Conexão pneumática 3	G1/8
Material das vedações	NBR
Material do corpo	Liga de alumínio anodizado