

régua de conexão VABM-C7-12G-G18-4

Código da peça: 552663

FESTO

Para válvula solenóide VOVG, com servopiloto externo.



Ficha técnica

Característica	Valor
Número máximo de posições de válvula	4
Classe de resistência à corrosão KBK	2 – Resistência à corrosão moderada
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Peso do produto	126 g
Conexão de pilotagem 12	M3
Conexão pneumática 1	G1/8
Conexão pneumática 3	G1/8
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material do manifold	Liga de alumínio