

fibra óptica

SOOC-DS-P-M3-1-R10

Código da peça: 552804

Produto a ser descontinuado

[próprio para sensor de fibra óptica SOE4.](#)

Produto será descontinuado. Disponível até 2022. Produto alternativo no Support Portal..

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Observações sobre material	Conforme RoHS
Método de medição	Sensor de reflexão direta
Diâmetro mínimo do objeto	0,05 mm
Cabo de fibra óptica - Características especiais	Precisão
Alcance	12 mm
Temperatura ambiente	-55 ... 70 °C
Tamanho do cabeçote	M3
Comprimento do cabo de fibra óptica	1 m
Raio de curvatura mínimo	10 mm
Torque máximo	1 Nm
Diâmetro externo	1,25 mm
Material do corpo	Aço alta liga, inoxidável
Material da fibra óptica	PE
Classe de proteção	IP66
Classe de resistência à corrosão KBK	1 – Resistência à corrosão baixa
Conformidade LABS	VDMA24364-Zona III