

fibra óptica

SOOC-DS-P-M4-2-R15

Código da peça: 552805

FESTO

próprio para sensor de fibra óptica SOE4.



Ficha técnica

Característica	Valor
Observações sobre material	Conforme RoHS
Método de medição	Sensor de reflexão direta
Diâmetro mínimo do objeto	0,1 mm
Cabo de fibra óptica - Características especiais	Precisão
Alcance	65 mm
Temperatura ambiente	-55 ... 70 °C
Tamanho do cabeçote	M4
Comprimento do cabo de fibra óptica	2 m
Raio de curvatura mínimo	15 mm
Torque máximo	2 Nm
Diâmetro externo	1 mm
Material do corpo	Aço alta liga, inoxidável
Material da fibra óptica	PE
Classe de proteção	IP66
Classe de resistência à corrosão KBK	1 – Resistência à corrosão baixa
Conformidade LABS	VDMA24364-Zona III