


fibra óptica SOOC-DS-M-A11-2-R25

Código da peça: 552810

FESTO

próprio para sensor de fibra óptica SOE4.



Ficha técnica

Característica	Valor
Observações sobre material	Contém substâncias com LABS
Método de medição	Sensor de reflexão direta
Diâmetro mínimo do objeto	0,15 mm
Cabo de fibra óptica - Características especiais	Série
Alcance	130 mm
Temperatura ambiente	-55 ... 70 °C
Tamanho do cabeçote	Retângulo 19x25x6 mm
Comprimento do cabo de fibra óptica	2 m
Raio de curvatura mínimo	25 mm
Diâmetro externo	2,2 mm
Material do corpo	Latão níquelado
Material da fibra óptica	PE
Classe de proteção	IP66
Classe de resistência à corrosão KBK	1 – Resistência à corrosão baixa