

fibra óptica

SOOC-TB-H-M4-2-R40


Código da peça: 552816

Produto a ser descontinuado

próprio para sensor de fibra óptica SOE4.

Produto será descontinuado. Disponível até 2022. Produto alternativo no Support Portal..

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Observações sobre material	Conforme RoHS
Método de medição	Barreira de luz
Diâmetro mínimo do objeto	0,2 mm
Cabo de fibra óptica - Características especiais	Grande alcance
Alcance	650 mm
Temperatura ambiente	-55 ... 70 °C
Tamanho do cabeçote	M4
Comprimento do cabo de fibra óptica	2 m
Raio de curvatura mínimo	40 mm
Torque máximo	2 Nm
Diâmetro externo	2,2 mm
Material do corpo	Aço alta liga, inoxidável
Material da fibra óptica	PE
Classe de proteção	IP66
Classe de resistência à corrosão KBK	1 – Resistência à corrosão baixa
Conformidade LABS	VDMA24364-Zona III