


# fixação oscilante CRSBN-20/25

Código da peça: 552904

FESTO

próprio para atuador convencional CRDSNU, pode ser montado no cabeçote dianteiro ou traseiro.



## Ficha técnica

Característica	Valor
Dimensões	20/25
Posição de instalação	Nos dois lados
Classe de resistência à corrosão KBK	4 – Resistência à corrosão muito alta
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-40 ... 90 °C
Peso do produto	228 g
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material do anel de fixação	Aço alta liga
Material das fixações	Aço alta liga, inoxidável
Material do pino de montagem	Aço alta liga
Material do mancal	PE
Material da porca	Aço alta liga
Material dos parafusos	Aço alta liga