

conjunto de foles

DADB-V6-40-S351-375

Código da peça: 553303

FESTO

para atuador normalizado conforme ISO 15552.



Ficha técnica

Característica	Valor
Diâmetro externo	46 mm
Dimensões	40
Faixa de curso	351 ... 375 mm
Prolongamento da haste	101 mm
Design	redonda
Posição de instalação	Nos dois lados
Princípio construtivo	Conjunto de foles com escape canalizado
Classe de resistência à corrosão KBK	3 – Resistência à corrosão alta
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Resistência a produtos químicos	Poeira Cavacos Óleos Graxas Gasolinas
Classe de proteção	IP54
Temperatura ambiente	-10 ... 80 °C
Peso do produto	115 g
Tipo de fixação	pode ser encaixado Com prisioneiro
Conexão pneumática	G1/8
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material dos componentes do adaptador	reforçado com PA
Material das vedações	NBR
Material do fole	NBR
Material do pino roscado	Aço alta liga, inoxidável