

Secador por adsorção PDAD-100-N1/2

Código da peça: 553762


Produto a ser descontinuado

FESTO

para ar comprimido seco e limpo.

Este produto só pode ser obtido através da Festo USA.

Produto será descontinuado. Disponível até 2016. Produto alternativo no Support Portal.



Ficha técnica

Característica	Valor
Posição de instalação	Horizontal vertical
Princípio construtivo	Secador por adsorção regenerável a frio
Pressão de entrada 1	4 ... 16 bar
Meio operacional	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [6:4:4]
Observação sobre meio operacional e do piloto	Não permite operação com lubrificação
Certificação CE (veja Declaração de Conformidade)	Conforme Diretriz EU sobre baixa tensão conforme Diretriz EU-EMV conforme Diretriz EU relativa a aparelhos de pressão
Ponto de orvalho da pressão	-40 °C
Ponto de orvalho da pressão para vazões reduzidas	-70 °C
Classe de resistência à corrosão KBK	2
Temperatura de armazenamento	-20 ... 60 °C
Classe de pureza do ar na saída	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [2:2:2] a -40°C Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [2:1:2] a -70°C
Temperatura do meio	2 ... 50 °C
Temperatura ambiente	5 ... 50 °C
Peso do produto	47.000 g
Tipo de fixação	com acessórios
Conexão pneumática 1	NPT1/2-14
Conexão pneumática 2	NPT1/2-14
Observações sobre material	Conforme RoHS
Informação sobre material, corpo	Liga de alumínio