

tubo flexível PAN-8X1,25-SW-400

Código da peça: 553902

FESTO

Com diâmetro externo calibrado, alto grau de resistência térmica e mecânica.



Ficha técnica

Característica	Valor
Diâmetro externo	8 mm
Raio de curvatura relevante para a vazão	43 mm
Diâmetro interno	5,9 mm
Raio de curvatura mínimo	22 mm
Propriedades do tubo flexível	Suitable for energy chains
Pressão operacional dependente da temperatura	-0,095 ... 1,5 MPa
Pressão de trabalho dependente da temperatura	-0,95 ... 15 bar
Pressão operacional dependente da temperatura	-13,775 ... 217,5 psi
Autorização	TÜV
Órgão emissor do certificado	B 013277 0506 00
Meio operacional	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010[7:-:-]
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-30 ... 80 °C
Peso do produto por comprimento	0,024 kg/m
Conexão pneumática	para conexão para tubos com diâmetro externo de 8mm para espigão com diâmetro interno de 6mm com porca para espigão com diâmetro interno de 6mm
Cor	preto
Dureza Shore	D 55 +/-3
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material da tubulação	TPE-A