


# módulo de saída CECX-A-4A-V

Código da peça: 553976

FESTO



## Ficha técnica

Característica	Valor
Classe de resistência à corrosão KBK	0 – Sem resistência à corrosão
Autorização	c UL us - Listed (OL)
Observações sobre material	Contém substâncias com LABS Conforme RoHS
Potência 24 V	1,9 W
Potência 5 V	0,3 W
Temperatura ambiente	5 ... 55 °C
Temperatura de armazenamento	-40 ... 70 °C
Umidade relativa do ar	10 - 95 %
Classe de proteção	IP20 III
Peso do produto	132 g
Teste de insensibilidade a vibrações	EN 60068-2-6 FC 5 - 9 Hz 3,5 mm 9 - 150 Hz 1g
Teste de insensibilidade a impacto	EN 60068-2-27 EA 15g, 11ms (meia-senóide)
Tecnologia de conexão elétrica, I/O	Régua de conexões, grade 5,08 mm
Entradas analógicas, isolamento galvânica	não
Saídas analógicas, número	4
Saídas analógicas, resolução	12 bit
Saídas analógicas, máx. resistência de carga	$\geq 1.000 \text{ Ohm}$
Saídas analógicas, faixa de sinais	$\pm 10 \text{ V}$
Saídas analógicas, tempo de conversão	1 ms
Saídas analógicas, valor do bit de menor valor (LSB)	5,32 mV
Saídas analógicas, precisão absoluta a 25 °C	$\pm 0,15\%$