

cilindro de parada DFST-50-30-DL-Y4-A



Código da peça: 555573

Produto a ser descontinuado

FESTO

Sem mola, com mecanismo de travamento do gatilho, amortecedor hidráulico regulável na parte dianteira.

Produto será descontinuado. Disponível até 2020. Produto alternativo no Support Portal..



Ficha técnica

Característica	Valor
Curso	30 mm
Diâmetro do êmbolo	50 mm
Amortecimento	P: Anéis/placas de amortecimento elástico nas posições finais de curso
Posição de instalação	vertical
Modo de operação	de dupla ação
Princípio construtivo	Haste com gatilho
Detecção de posição	Para sensor de proximidade
Detecção da posição do gatilho	Para sensores indutivos
Variante	Haste do êmbolo unilateral
Antigiro/guia	Guia antigiro
Pressão de trabalho	3 ... 10 bar
Meio operacional	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010[7:-:-]
Classe de resistência à corrosão KBK	1 – Resistência à corrosão baixa
Temperatura ambiente	5 ... 60 °C
Força de impulso	3.000 N
Peso do produto	1.800 g
Tipo de fixação	com furo passante
Conexão pneumática	G1/8
Observações sobre material	Contém substâncias com LABS Conforme RoHS
Material da proteção	Injetados de alumínio
Material das vedações	NBR
Material do corpo	Liga de alumínio
Material da haste do pistão	Aço alta liga, inoxidável