


Cabo do encoder NEBM-T1G12-T1G12-2.5

Código da peça: 556795

FESTO

Para conectar o motor e o controlador.



Ficha técnica

Característica	Valor
Propriedades do cabo	Próprio para distribuição de comando
Grau de contaminação	3
Classe de proteção	quando montado IP65
Temperatura ambiente para instalação móvel de cabos	-40 ... 90 °C
Temperatura ambiente	-50 ... 90 °C
Raio de curvatura mínimo do cabo	82 mm
Estrutura do cabo	blindado 5 x (2 x 0,34 mm ²) + 2 x 0,5mm ²
Diâmetro do cabo	11 mm
Comprimento do cabo	2,5 m
Observações sobre material	Contém substâncias com LABS Conforme RoHS
Informação sobre material, revestimento do cabo	TPE-U(PUR)