


sub-base VABV-S6-1Q-N12

Código da peça: 556988

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Largura	43 mm
Resistência à vibração	Teste de aplicação do transporte com grau de severidade 2 conforme FN 942017-4 e EN 60068-2-6
Resistência a choques	Teste de choque com nível de gravidade 2 conforme FN 942017-5 e EN 60068-2-27
Observação sobre dinamização forçada	Frequência de comutação mínima 1/mês
Certificação CE (veja Declaração de Conformidade)	Conforme Diretriz EU sobre baixa tensão
Classe de resistência à corrosão KBK	0 – Sem resistência à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Peso do produto	570 g
Conexão pneumática 1	1/2 NPT
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material da placa	Injetados de alumínio