

régua de conexão VABM-C8-12E-G14-32-M1

Código da peça: 557681

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Dimensão da grade	12 mm
Número máximo de posições de válvula	32
Classe de resistência à corrosão KBK	0 – Sem resistência à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Torque máximo, fixação da válvula	0,6 Nm
Torque máximo montagem em parede	5 Nm
Peso do produto	1.907 g
Conexão pneumática 1	G1/4
Conexão pneumática 3	G1/4
Conexão pneumática 5	G1/4
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material do manifold	Liga de alumínio