

conexão rápida roscada NPQM-D-G12-Q12-P10

Código da peça: 558672

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Dimensões	Padrão
Diâmetro nominal	10 mm
Tipo de vedação no espigão aparafusado	Anel de vedação
Design	Forma reta
Tamanho da embalagem	10
Princípio construtivo	Princípio push-pull
Pressão operacional por toda a faixa de temperatura	-0,095 ... 1,6 MPa
Faixa completa de temperatura da pressão operacional	-0,95 ... 16 bar
Pressão operacional por toda a faixa de temperatura	-13,775 ... 232 psi
Meio operacional	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:--]
Observação sobre meio operacional e do piloto	Permite operação com lubrificação
Classe de resistência à corrosão KBK	1 – Resistência à corrosão baixa
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-20 ... 70 °C
Torque de aperto nominal	9 Nm
Tolerância para torque nominal de aperto	± 20 %
Peso do produto	36,1 g
Tipo de fixação	Sextavado externo SW19 Sextavado interno SW10
Conexão pneumática 1	Rosca externa G1/2
Conexão pneumática 2	para tubos com diâmetro externo de 12 mm
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material do corpo	Latão níquelado
Material das vedações da tubulação	NBR