


Cj. de mont. axial EAMM-A-A22-57A

Código da peça: 558897

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Dimensões	22
Posição de instalação	Nos dois lados
Rotação máxima	8.000 1/min
Temperatura de armazenamento	-25 ... 60 °C
Umidade relativa do ar	0 - 95 %
Classe de proteção	IP40
Temperatura ambiente	0 ... 50 °C
Momento de inércia	6,06 kgmm ²
Torque transferível	7,5 Nm
Peso do produto	430 g
Observações sobre material	Conforme RoHS