


# acoplamento EAMC-20-30-6-6

Código da peça: 558901

FESTO

próprio para eixo elétrico EGSA.



## Ficha técnica

Característica	Valor
Diâmetro fixação 1	6 mm
Diâmetro fixação 2	6 mm
Dimensões	20
Comprimento nominal	30 mm
Posição de instalação	Nos dois lados
Rotação máxima	9.000 1/min
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de armazenamento	-25 ... 60 °C
Umidade relativa do ar	0 - 95 %
Temperatura ambiente	-25 ... 60 °C
Momento de inércia	1,06 kgmm <sup>2</sup>
Torque transferível	2,3 Nm
Peso do produto	20 g
Observações sobre material	Conforme RoHS