


cabo de conexão VMPAL-KM-S-SD44-IP67-5

Código da peça: 560426

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Peso do produto	837 g
Conexão elétrica	Cabo com conector
Comprimento do cabo	5 m
Propriedades do cabo	Padrão
Raio de curvatura mínimo do cabo	115 mm
Diâmetro do cabo	9,6 mm
Estrutura do cabo	36x0,25
Classe de proteção	IP67 conforme norma IEC 60529
Temperatura ambiente para instalação móvel de cabos	-5 ... 80 °C
Certificação CE (veja Declaração de Conformidade)	conforme EU-RoHS-RL
Marca UKCA (ver declaração de conformidade)	conforme regulamentos RoHS do Reino Unido
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Observações sobre material	Conforme RoHS
Classe de resistência à corrosão KBK	2 – Resistência à corrosão moderada
Material da blindagem de cabo	PVC