

## sub-base VABV-S2-2S-G12-T2

Código da peça: 560841

FESTO



### Ficha técnica

Característica	Valor
Dimensão da grade	59 mm
Tipo de terminal de válvulas	44
Pressão de operação Mpa	-0,09 ... 1 MPa
Pressão de trabalho	-0,9 ... 10 bar
Certificação CE (veja Declaração de Conformidade)	Conforme Diretriz EU sobre baixa tensão
Marca UKCA (ver declaração de conformidade)	conforme regulamentos do Reino Unido para equipamentos elétricos
Classe de resistência à corrosão KBK	0 – Sem resistência à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Peso do produto	610 g
Conexão pneumática 2	G1/2
Conexão pneumática 4	G1/2
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material da placa	Injetados de alumínio