

sub-base VABV-S2-2S-N12-T2

Código da peça: 560843

FESTO



Ficha técnica

| Característica | Valor |
|---|--|
| Dimensão da grade | 59 mm |
| Tipo de terminal de válvulas | 44 |
| Pressão de operação Mpa | -0,09 ... 1 MPa |
| Pressão de trabalho | -0,9 ... 10 bar |
| Certificação CE (veja Declaração de Conformidade) | Conforme Diretriz EU sobre baixa tensão |
| Marca UKCA (ver declaração de conformidade) | conforme regulamentos do Reino Unido para equipamentos elétricos |
| Classe de resistência à corrosão KBK | 0 – Sem resistência à corrosão |
| Conformidade LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Peso do produto | 610 g |
| Conexão pneumática 2 | 1/2 NPT |
| Conexão pneumática 4 | 1/2 NPT |
| Observações sobre material | Conforme RoHS |
| Material da placa | Injetados de alumínio |