


placa final VMPAL-EPR

Código da peça: 560945

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Largura	24,8 mm
Comprimento	107,3 mm
Função integrada	Seletor de ar para definir alimentação do piloto (interno ou externo)
Estrutura do terminal de válvulas	Os tamanhos de válvulas podem ser misturados
Pressão de operação Mpa	-0,09 ... 1 MPa
Pressão de trabalho	-0,9 ... 10 bar
Pressão de controle MPa	0,3 ... 0,8 MPa
Pressão de acionamento	3 ... 8 bar
Classe de resistência à corrosão KBK	3 – Resistência à corrosão alta
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Classe de proteção	IP65 IP67
Observação sobre grau de proteção:	quando montado
Temperatura ambiente	-5 ... 50 °C
Peso do produto	180 g
Conexão de ar auxiliar de servopilotagem 12/14	M7
Conexão de escape de servopilotagem 82/84	M7
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material da placa terminal	Injetados de alumínio reforçado com PA