


módulo de alimentação VMPAL-SP-QS3/8"

Código da peça: 560953

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Largura	23,2 mm
Comprimento	107,3 mm
Função integrada	com módulo de interligação elétrico
Estrutura do terminal de válvulas	Os tamanhos de válvulas podem ser misturados
Pressão de operação Mpa	-0,09 ... 1 MPa
Pressão de trabalho	-0,9 ... 10 bar
Pressão de controle MPa	0,3 ... 0,8 MPa
Pressão de acionamento	3 ... 8 bar
Classe de resistência à corrosão KBK	3 – Resistência à corrosão alta
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-5 ... 50 °C
Peso do produto	50 g
Conexão pneumática 1	para tubo flexível com diâmetro externo 3/8"
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material do módulo de alimentação	Liga de alumínio reforçado com PA