



# união rápida em T NEDU-M12D4-M12T4-IS

Código da peça: 562248

FESTO



## Ficha técnica

Característica	Valor
Com base na norma padrão	EN 61076-2-101
Frequência da conexão	100
Tipo de fixação	aparafusável
Peso do produto	25,5 g
Conexão elétrica	4 pinos / 4 pinos / 4 pinos Código A/Código A/Código A Conector fêmea / conector fêmea / conector macho M12x1 / M12x1 / M12x1
Faixa de tensão operacional c.c.	0 ... 30 V
Classe de proteção	IP65 IP67
Temperatura ambiente	-25 ... 85 °C
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Observações sobre material	Conforme RoHS
Classe de resistência à corrosão KBK	3 – Resistência à corrosão alta
Material do corpo	reforçado com TPE-U(PU) Injetados de zinco
Material da porca de união	reforçado com PA
Material das vedações	FPM
Material do contato elétrico	Liga de cobre Folheada a ouro