

cabo de conexão VMPAL-KMSK-V-SD25-IP67-

Código da peça: 562391

FESTO



Ficha técnica

| Característica | Valor |
|---|---|
| Conexão elétrica | Cabo com conector |
| Propriedades do cabo | Padrão |
| Raio de curvatura mínimo do cabo | 63 mm |
| Diâmetro do cabo | 12,5 mm |
| Estrutura do cabo | 25x0,34 |
| Classe de proteção | IP67 conforme norma IEC 60529 |
| Temperatura ambiente para instalação móvel de cabos | -5 ... 80 °C |
| Certificação CE (veja Declaração de Conformidade) | conforme EU-RoHS-RL |
| Marca UKCA (ver declaração de conformidade) | conforme regulamentos RoHS do Reino Unido |
| Conformidade LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Observações sobre material | Conforme RoHS |
| Classe de resistência à corrosão KBK | 2 – Resistência à corrosão moderada |
| Material da blindagem de cabo | TPE-U(PU) |