


# flange oscilante SNGB-200-B

Código da peça: 562455

FESTO

cavelete adequado LN, LSN na versão de aço.



## Ficha técnica

Característica	Valor
Dimensões	200
Com base na norma padrão	ISO 15552
Classe de resistência à corrosão KBK	2 – Resistência à corrosão moderada
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-40 ... 90 °C
Peso do produto	10.020 g
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material das fixações	Aço galvanizado
Material do pino de montagem	Aço galvanizado
Material da luva	Aço
Material do mancal	Plástico
Material do disco	Aço galvanizado
Material dos parafusos	Aço, galvanizado
Material da trava	Aço para molas, galvanizado