


cabo de conexão NEBV-M8W4L-E-2.5-LE2

Código da peça: 562471

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Conforme norma	EN 61076-2-101 ISO 20401
Indicador do estado de comutação	LED amarelo
Peso do produto	45 g
Conexão elétrica	4 pinos / 2 fios Conector angular / cabo M8x1
Faixa de tensão operacional c.c.	20,4 ... 26,4 V
Corrente a 40°C	3 A
Comprimento do cabo	2,5 m
Propriedades do cabo	Suitable for energy chains
Raio de curvatura mínimo do cabo	35 mm
Diâmetro do cabo	3,3 mm
Estrutura do cabo	2x0,25
Extremidades do fio	Terminal para cabos
Classe de proteção	IP65 IP67
Temperatura ambiente	-10 ... 50 °C
Certificação CE (veja Declaração de Conformidade)	conforme EU-RoHS-RL
Marca UKCA (ver declaração de conformidade)	conforme regulamentos RoHS do Reino Unido
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Observações sobre material	Conforme RoHS
Classe de resistência à corrosão KBK	2 – Resistência à corrosão moderada
Material da blindagem de cabo	TPE-U(PUR)
Material do corpo	TPE-U(PU)
Material do contato elétrico	Latão Folheada a ouro
Material do isolamento	PVC