


# flange do motor EAMF-A-38A-40A

Código da peça: 562667

FESTO



## Ficha técnica

Característica	Valor
Posição de instalação	Nos dois lados
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de armazenamento	-25 ... 60 °C
Umidade relativa do ar	0 - 95 %
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Peso do produto	47 g
Código da interface do motor in	40A
Código da interface do corpo do acoplamento	38A.2
Observações sobre material	Conforme RoHS