


acoplamento EAMC-16-20-4-6

Código da peça: 562673

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Diâmetro fixação 1	4 mm
Diâmetro fixação 2	6 mm
Dimensões	16
Comprimento nominal	20 mm
Posição de instalação	Nos dois lados
Rotação máxima	10.000 1/min
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de armazenamento	-25 ... 60 °C
Umidade relativa do ar	0 - 95 %
Temperatura ambiente	-25 ... 60 °C
Momento de inércia	0,28 kgmm ²
Torque transferível	0,7 Nm
Peso do produto	8 g
Observações sobre material	Conforme RoHS