


conector de alimentação NECU-M-PPG5-C1

Código da peça: 563059

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Com base na norma padrão	EN 61984
Conexão elétrica	AIDA Push-pull de 5 pinos pré-montado Conector / terminal com mola
Codificação do conector	Nos contatos 2 e 5
Faixa de tensão operacional c.c.	0 ... 24 V
Corrente a 40°C	16 A
Resistência da tensão de impacto	2,5 kV
Dímetro admissível do cabo	9 ... 13 mm
Seção transversal do terminal	0,75 ... 2,5 mm ²
Classe de proteção	IP65 IP67
Temperatura ambiente	-40 ... 100 °C
Observações sobre material	Conforme RoHS
Grau de contaminação	3
Classe de resistência à corrosão KBK	1 – Resistência à corrosão baixa
Material housing	Injetados de zinco níquelado
Cor do corpo	prata
Material seals	NBR TPE
Material electrical contact	Liga de cobre Niquelada e folheada a ouro