


adaptador NPFV-AF-G14-G14-MF

Código da peça: 563398

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Diâmetro nominal	6 mm
Pressão de operação Mpa	0,2 ... 0,8 MPa
Pressão de trabalho	2 ... 8 bar
Classe de resistência à corrosão KBK	1 – Resistência à corrosão baixa
Conformidade LABS	VDMA24364-Zona III
Conexão pneumática 1	G1/4
Conexão pneumática 2	G1/4
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material do adaptador	Aço alta liga, inoxidável
Material das vedações	NBR