


# cabo

## NEBC-S1G15-K-2.5-N-B-S1G9-V

Código da peça: 563782

FESTO



### Ficha técnica

| Característica                                      | Valor  |
|---|--|
| Posição de instalação                               | Nos dois lados   |
| Conexão elétrica                                    | Plugue reto / plugue reto<br>Sub-D / Sub-D<br>15 pinos / 9 pinos |
| Comprimento do cabo                                 | 2,5 m  |
| Propriedades do cabo                                | Padrão   |
| Raio de curvatura mínimo do cabo                    | 79 mm  |
| Diâmetro do cabo                                    | 6,6 mm   |
| Tipo de cabo  | LIYCY  |
| Estrutura do cabo                                   | 6x0,34<br>blindado   |
| Código de cores, isolamento dos fios                | DIN 47100  |
| Classe de proteção                                  | IP40   |
| Temperatura ambiente                                | -30 ... 80 °C  |
| Temperatura ambiente para instalação móvel de cabos | -5 ... 70 °C   |
| Observações sobre material                          | Conforme RoHS  |
| Classe de resistência à corrosão KBK                | 0 – Sem resistência à corrosão                                   |
| Material cable sheath                               | PVC  |
| Cor do revestimento do cabo                         | cinza  |
| Material housing                                    | Plástico metalizado<br>Metal                                     |
| Material electrical contact                         | Folheada a ouro  |