

bujão
QBC-1/2H-U
Código da peça: 564789

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Dimensões	Padrão
Posição de instalação	Nos dois lados
Design	Bujão
Tamanho da embalagem	10
Princípio construtivo	Princípio push-pull
Pressão operacional por toda a faixa de temperatura	0,095 ... 1 MPa
Faixa completa de temperatura da pressão operacional	0,95 ... 10 bar
Pressão operacional por toda a faixa de temperatura	13,775 ... 145 psi
Meio operacional	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010[7:...]
Observação sobre meio operacional e do piloto	Permite operação com lubrificação
Classe de resistência à corrosão KBK	1 – Resistência à corrosão baixa
Conformidade LABS	VDMA24364-Zona III
Temperatura ambiente	0 ... 60 °C
Peso do produto	0,106 oz
Conexão pneumática 1	Luva de encaixe diâmetro 1/2"
Temperatura ambiente Fahrenheit	32 ... 140 °F
Observações sobre material	Conforme RoHS