


conector macho NECU-S-M8G3-HX-Q3

Código da peça: 564945

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Com base na norma padrão	EN 61076-2-104 EN 61984
Autorização	c UL us - Recognized (OL)
Frequência da conexão	3
Peso do produto	7,8 g
Conexão elétrica	de 3 pinos M8x1 Conector reto / Conector com plug-in
Faixa de tensão operacional c.c.	0 ... 32 V
Faixa de tensão operacional c.a.	0 ... 32 V
Corrente a 40°C	2 A
Resistência da tensão de impacto	0,8 kV
Diâmetro admissível do cabo	2,1 ... 3,5 mm
Diâmetro admissível do fio individual	≥ 0,05 mm
Diâmetro admissível dos fios	0,6 ... 1 mm
Seção transversal do terminal	0,1 ... 0,14 mm ²
Classe de proteção	IP65 IP67
Temperatura ambiente	-25 ... 85 °C
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Observações sobre material	Conforme RoHS
Grau de contaminação	3
Classe de resistência à corrosão KBK	1 – Resistência à corrosão baixa
Material do corpo	PA Injetados de zinco níquelado
Material do bloqueio roscado	Latão níquelado
Material das vedações	FPM PUR
Material do contato elétrico	Folheada a ouro
Isolamento admissível dos fios	PP PVC