

conexão rápida em L roscada CRQSL-1/4-3/8-U

Código da peça: 565330

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Dimensões	Padrão
Diâmetro nominal	0,335 "
Posição de instalação	Nos dois lados
Design	Formato L
Tamanho da embalagem	1
Princípio construtivo	Princípio push-pull
Pressão operacional por toda a faixa de temperatura	-0,095 ... 1,4 MPa
Faixa completa de temperatura da pressão operacional	-0,95 ... 14 bar
Pressão operacional por toda a faixa de temperatura	-13,775 ... 203 psi
Meio operacional	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:--:]
Classe de resistência à corrosão KBK	4 – Resistência à corrosão muito alta
Conformidade LABS	VDMA24364-Zona III
Apropriado para indústria de alimentos	Vide informações sobre materiais complementares
Temperatura ambiente	-20 ... 150 °C
Torque máximo	11,801 ft-lbf
Peso do produto	1,376 oz
Fios que podem ser usados	PFAN
Tipo de fixação	Sextavado externo 21/32
Conexão pneumática 1	Rosca externa 1/4 NPTF
Conexão pneumática 2	para tubo flexível com diâmetro externo 3/8"
Temperatura ambiente Fahrenheit	-4 ... 302 °F
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material do corpo	Aço alta liga, inoxidável
Material do anel de desengate	Aço alta liga, inoxidável
Material das vedações da tubulação	FPM
Material da garra de retenção do tubo	Aço alta liga, inoxidável