


Cabo para motor NEBM-S1G9-E-2.5-N-S1G9

Código da peça: 565369

FESTO

para conectar o motor ao controlador de posicionamento CMFL.



Ficha técnica

Característica	Valor
Propriedades do cabo	Próprio para distribuição de comando
Grau de contaminação	3
Classe de proteção	quando montado IP65
Temperatura ambiente para instalação móvel de cabos	-40 ... 90 °C
Temperatura ambiente	-50 ... 90 °C
Raio de curvatura mínimo do cabo	65 mm
Estrutura do cabo	2x0,5 mm ² +3x(2x0,14 mm ²)D +1x0,14mm ² blindado
Comprimento do cabo	2,5 m
Observações sobre material	Conforme RoHS
Informação sobre material, revestimento do cabo	TPE-U(PUR)