


régua de fixação NECU-L3G8-C1-IS

Código da peça: 565711

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Frequência da conexão	100
Posição de instalação	Nos dois lados
Peso do produto	33 g
Conexão elétrica	de 8 pinos Terminal com mola Cage Clamp Conector reto
Faixa de tensão operacional c.c.	0 ... 30 V
Corrente a 40°C	12 A
Resistência da tensão de impacto	4 kV
Seção transversal do terminal	0,2 ... 2,5 mm ²
Temperatura ambiente	-40 ... 85 °C
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Observações sobre material	Conforme RoHS
Grau de contaminação	3
Classe de resistência à corrosão KBK	2 – Resistência à corrosão moderada
Material do corpo	PA
Cor do corpo	azul
Material do contato elétrico	Liga de cobre galvanizado