


cabo com conector

NEBV-H1G2-KN-0.5-N-LE2

Código da peça: 566654

★ Linha de produtos básicos

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Identificação do Cabo	Sem suporte para acessório de identificação
Posição de instalação	Nos dois lados
Peso do produto	4 g
Conexão elétrica 1, função	Lado dos dispositivos de campo
Conexão elétrica 1, design	angular
Conexão elétrica 1, tipo de conexão	Soquete
Electrical connection 1, saída do cabo	Reto
Conexão elétrica 1, tecnologia de conexão	Padrão de conexão H
Conexão elétrica 1, número de pinos/fios	3
Conexão elétrica 1, pinos/fios ocupados	2
Conexão elétrica 1, tipo de montagem	Travamento por encaixe
Conexão elétrica 2, função	Lado do controlador
Conexão elétrica 2, tipo de conexão	2 fios
Conexão elétrica 2, tecnologia de conexão	sem conector
Conexão elétrica 2, número de pinos/fios	2
Conexão elétrica 2, pinos/fios ocupados	2
Faixa de tensão operacional c.c.	0 ... 60 V
Corrente a 40°C	3 A
Comprimento do cabo	0,5 m
Propriedades do cabo	Padrão
Diâmetro do cabo	1,3 mm
Estrutura do cabo	2x0,14
Seção transversal nominal do condutor	0,14 mm ²
Extremidades do fio	Cortado bruscamente
Classe de proteção	IP40
Observação sobre grau de proteção:	quando montado
Temperatura ambiente	-5 ... 60 °C
Certificação CE (veja Declaração de Conformidade)	conforme EU-RoHS-RL
Marca UKCA (ver declaração de conformidade)	conforme regulamentos RoHS do Reino Unido
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material do corpo	POM
Cor do corpo	preto
Material do contato elétrico	Liga de cobre galvanizado
Material do isolamento	PVC