


# base de conexão elétrica VAVE-L1-1VL4-LP

Código da peça: 566725

FESTO



## Ficha técnica

Característica	Valor
Proteção contra inversão de polaridade	bipolar
Funções adicionais	Supressão de ruídos
Indicador de status do sinal	LED
Tensão operacional nominal c.c.	24 V 12 V
Resistência da tensão de impacto	0,8 kV
Grau de contaminação	3
Temperatura ambiente ampliada	-5 - 60 °C
Classe de resistência à corrosão KBK	0 – Sem resistência à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Classe de proteção	IP40
Temperatura ambiente	-5 ... 50 °C
Posição de instalação	Nos dois lados
Peso do produto	33,5 g
Seção transversal do terminal	0,14 mm <sup>2</sup>
Conexão elétrica	Cabo trançado
Comprimento do cabo	5 m
Extremidades do fio	Terminal para cabos
Conexão de aterramento	não disponível
Tipo de fixação	Clipe
Cor do corpo	preto
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material do corpo	PA