


# módulo AS-i CESA-GW-AS-PB

Código da peça: 567032

Produto a ser descontinuado

FESTO

Produto será descontinuado. Disponível até 2021. Produto alternativo no Support Portal..



## Ficha técnica

Característica	Valor
Dimensões L x C x A	75 mm x 120 mm x 83 mm
Elementos de controle	4 teclas
Indicadores de status	Display LCD LED amarelo modo de planejamento LED verde operação normal AS-i LED verde tensão AS-i OK LED verde mestre PROFIBUS LED verde programação do escravo LED verde tensão ON LED vermelho erro de configuração
Tensão operacional	Tensão 30 V CC AS-i
Consumo de corrente	200 mA do circuito de interface AS-i
Autorização	C-Tick c UL us - Listed (OL)
Certificação CE (veja Declaração de Conformidade)	conforme Diretriz EU-EMV
Classe de resistência à corrosão KBK	0 – Sem resistência à corrosão
Temperatura de armazenamento	-25 ... 85 °C
Classe de proteção	IP20
Temperatura ambiente	0 ... 55 °C
Teste de insensibilidade a impacto	conforme EN 61131-2
Teste de insensibilidade a vibrações	conforme EN 61131-2
Peso do produto	460 g
Interface Fieldbus, taxa de transmissão	9,6 kBit/s até 12 MBit/s
Interface Fieldbus, tecnologia de conexão	Conector Sub-D 9 pinos
Interface Fieldbus	PROFIBUS conforme DIN 19245 parte 3
Interface de programação e diagnóstico	Interface serial RS 232
Observações sobre material	Contém substâncias com LABS Conforme RoHS
Material do corpo	Aço alta liga, inoxidável