


tubo flexível PEN-U

Código da peça: 567448

FESTO

Observar a quantidade mínima do pedido.



Ficha técnica

Especificações técnicas gerais – os valores individuais dependem da sua configuração.

Característica	Valor
Diâmetro externo em polegadas	5/8
Propriedades do tubo flexível	Suitable for energy chains in applications with higher cycle rates
Condições de teste do tubo flexível	Suitability for energy chains: > 5 million cycles according to FN 942021
Pressão de trabalho dependente da temperatura	-14,4 ... 58 Psi
Meio operacional	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Água conforme declaração do fabricante em www.festo.com
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-22 ... 140 °F
Conexão pneumática	para conexão com diâmetro externo 5/8"
Cor	azul marrom amarelo verde natural vermelho preto prata branco
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material da tubulação	PE